



BR651704H7035



Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x170mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 170 mm

Maß a 143 mm

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 85 / 95 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C