



BR6517079016



Schnittkaschierung zu BR/H/N/A/S 68x170mm OT 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß

#### Technische Merkmale

##### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

##### Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Länge 25 mm

Kanalbreite 170 mm

Maß a 25 mm

##### Deckel, Tür

OT-Breite 80 mm

##### Werkstoff

Werkstoffgruppe Metall

##### Montage

Befestigungsart Klemmbefestigung

##### Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

##### Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

##### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C