



BR652101D9016



**Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x210mm OT 2x80mm in verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automatenbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 210 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad  
0.5 mit/ohne Geräteeinbau 23 / 50

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Innenliegend

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 12480 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 2

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

