



BR652103H9011



Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x210mm Oberteil 80mm hfr graphitschwarz

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität BR65, BRA65, BRS65, BRH65, BRN65

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 210 mm

Maß a 37 mm

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Werkstoff

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 85 / 95 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C