



BR652104H9011



**Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x210mm Oberteil 80mm hfr graphitschwarz**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Gerastet

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Produktkompatibilität BR65, BRA65, BRS65, BRH65, BRN65

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 210 mm

Maß a 143 mm

**Werkstoff**

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 85 / 95 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -30...90 °C