



BR652105DH7035



**Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/H/N/A/S 68x210mm OT 2x80mm hfr in lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 210 mm

Maß a 266 mm

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochanlagen Ohne Bodenlochanlage

**Einstellungen**

Winkelbereich 85 / 95 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Richtlinie RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendungsbedingungen**

Betriebstemperatur -30...90 °C