



BR652106D9016



Endstück schnittkaschierend zu BR/H/N/A 68x210Dmm 2x80mm OT hfr in verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität BR, BRA, BRS

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 210 mm

Maß a 7 mm

Materialstärke 2 mm

Werkstoff

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C