



BR8513017035



## Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 85x130mm aus PVC in lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, 45mm, CEE, EIB, Automateinbau

#### Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

#### Abmessungen

Kanalhöhe 83 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 130 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
0.5 mit/ohne Geräteeinbau 26 / 41

#### Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 100 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

#### Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 9940 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 4

Klammern pro Meter 0

#### Normen

**Sicherheit**

---

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

---

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------

---