



BRA6510019010



**Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB, Automaten-einbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung Extra Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 100 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad  
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 10 / 24

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Aluminium

Werkstoffgruppe Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 5680 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

Klammern pro Meter 0

**Normen**

**Sicherheit**

---

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja