


BRA6513019016



Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x130mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB, Automaten-einbau

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm
 Länge 2000 mm
 Kanalbreite 130 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 18 / 32

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend
 OT-Breite 80 mm
 Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Werkstoff Aluminium
 Werkstoffgruppe Aluminium

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 7580 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1
 Kammeranzahl 1 / 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C

