



BRA651705B9016



**Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Alu verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 170 mm

Maß a 250 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

Werkstoff Aluminium

Werkstoffgruppe Aluminium

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Unterteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

REACH konform Ja

RoHS konform Ja

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -30...90 °C