




BRA651705ELN



Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 170 mm

Maß a 250 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Farbe aluminium

Werkstoff Aluminium

Werkstoffgruppe Aluminium

Oberfläche anodisiert/eloxiert

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C