



BRA651707B9010



Schnittkaschierung zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	68 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	170 mm
Maß a	25 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	0
---	---

Deckel, Tür

OT-Breite	120 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
Befestigungsart	Klemmbefestigung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	0 mm ²
-----------------------------	-------------------

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	0
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	0

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja