



BRA6521019016



**Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x210mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB, Automaten-einbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung Extra Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm  
 Länge 2000 mm  
 Kanalbreite 210 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad  
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 39 / 52

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Innenliegend  
 OT-Breite 80 mm  
 Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

Werkstoff Aluminium  
 Werkstoffgruppe Aluminium

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 12630 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 1  
 Kammeranzahl 1 / 2

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...90 °C

