



BRA8517059016



Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 83 mm

Kanalbreite 170 mm

Maß a 250 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Werkstoff Aluminium

Werkstoffgruppe Aluminium

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C