



BRH6510019016



Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr zu BRH 65x100mm Oberteil 80mm vw

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 100 mm

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend

Oberteil mit Dichtlippe nein

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5750 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-5...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur

-30...90 °C