


BRN6517019011



## Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x170mm aus PVC in grschwarz

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automaten-einbau

#### Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

#### Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 170 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad  
0.5 mit/ohne Geräteeinbau 22 / 38

#### Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 3

#### Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 9130 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 3 / 4

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP30

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5...60 °C

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur

-5...65 °C