



BRN6521019011



Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x210mm aus PVC in grschwarz

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automatenbau

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 210 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad
0.5 mit/ohne Geräteeinbau 31 / 47

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 3

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9011 - Graphitschwarz

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 11300 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 3 / 4

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------
