




BRN7013019010



Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BRN 70x130mm aus PVC in reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automaten-einbau
--------------------------------	--

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Abmessungen

Kanalhöhe	67 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	130 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	13 / 29
---	---------

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile	Innenliegend
OT-Breite	80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	3

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	6900 mm²
-----------------------------	----------

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	3 / 4
Klammern pro Meter	0

Normen

Sicherheit

Schutzart	IP30
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------