




BRN9017019010



Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BRN 90x170mm aus PVC in reinweiß

Technische Merkmale

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automatenbau

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 87 mm
Länge 2000 mm
Kanalbreite 170 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 40 / 56

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend
OT-Breite 80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 3

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff PVC
Werkstoffgruppe Kunststoff
Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 13500 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1
Kammeranzahl 3 / 4
Klammern pro Meter 0

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Temperatur

