




BRS10013019016



Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 100 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 130 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 37 / 50

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 12110 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...90 °C