



BRS1001304VERZ



Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 100 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 180 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C