



BRS10013069016



Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 100 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 7 mm

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C