



BRS10013079010



Schnittkaschierung zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 100 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 25 mm

Deckel, Tür

OT-Breite 80 mm

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Befestigungsart Klemmbefestigung

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja