



BRS1151105U9016



Flachwinkel up Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geclipst
------------	----------

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	115 mm
Kanalbreite	110 mm
Maß a	180 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe	nein
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

Werkstoff

Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 °
---------------	------

Zubehör

Formteilausführung	Unterteil
--------------------	-----------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-30...90 °C
--------------------	-------------