



BRS6510019016



**Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahl vweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, 45mm

**Konnektivität**

Kanalverbindung Extra Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 100 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 10 / 24

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

Werkstoff Stahlblech

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 5790 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schutzart	IP40
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja
<b>Verwendung Bedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-5...90 °C