



BRS651006VERZ



Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 100 mm

Maß a 7 mm

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C