



BRS651701BVERZ



Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 66x170mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung Extra Kupplungen

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 170 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 23 / 42

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 120 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Farbe verzinkt

Werkstoff Stahlblech

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 10070 mm²

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja