



BRS651706B9010



**Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Gerastet

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 170 mm

Maß a 7 mm

**Werkstoff**

Farbe reinweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei Ja

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -30...90 °C