



BRS651706VERZ



**Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm verzinkt**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Gerastet

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 170 mm

Maß a 7 mm

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

**Normen**

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -30...90 °C