



BRS652101D9016



**Brüstungskanal-Unterteil zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahl verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung Extra Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 210 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad  
 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 23 / 50

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Stahl

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 12210 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 2

Kammeranzahl 2

**Normen**

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...90 °C