



BRS652104D7035



Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 210 mm

Maß a 146 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahlblech

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche pulverbeschichtet

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Verwendung Bedingungen

