



BRS652104VERZ



**Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm verzinkt**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 210 mm

Maß a 146 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Stahl

Oberfläche verzinkt

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Unterteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -30...90 °C