



BRS652106D9016



Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 210 mm

Maß a 7 mm

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C