



BRS8517019016



Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahl vweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	Nein
----------------------------	------

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Abmessungen

Kanalhöhe	83 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	170 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	41 / 53
---	---------

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile	Innenliegend
OT-Breite	80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Stahl
-----------------	-------

Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	13180 mm²
-----------------------------	-----------

Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...90 °C
--------------------	------------