



BRS8517039016



Außeneck aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 83 mm

Kanalbreite 170 mm

Maß a 80 mm

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend

Oberteil mit Dichtlippe nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C