



BRS8517049016



**Inneneck aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß**

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Geclipst

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 83 mm

Kanalbreite 170 mm

Maß a 163 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

#### Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl

#### Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 90 °

#### Zubehör

Formteilausführung Unterteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C