



BRS8517069016



Endstück schnittkaschierend zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 83 mm

Kanalbreite 170 mm

Maß a 7 mm

Werkstoff

Werkstoffgruppe Stahl

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C