



DAP80650ELN



**Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0,65m eloxiert**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geschraubt

**Ausführung**

Ausführung einseitig

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit frontrastend

**Abmessungen**

Tiefe 65 mm

Montagehöhe 650 mm

Länge 650 mm

Säulenform rechteckig

Breite 98 mm

**Werkstoff**

Farbe aluminium

Werkstoff Aluminium

Werkstoffgruppe Aluminium

Oberfläche anodisiert/eloxiert

**Montage**

Befestigungsart Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 5400 mm<sup>2</sup>

Kabeleinführung Boden (Unterseite)

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände 1

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung