



DAS802800ELN



**Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannungsbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m eloxiert**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

|            |           |
|------------|-----------|
| Ausführung | einseitig |
|------------|-----------|

**Kompatibilität**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Format Geräteinbaumöglichkeit | frontrastend |
|-------------------------------|--------------|

**Abmessungen**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Tiefe       | 65 mm          |
| Montagehöhe | 2800 / 3100 mm |
| Säulenform  | rechteckig     |
| Breite      | 98 mm          |

**Werkstoff**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Farbe           | aluminium           |
| Werkstoff       | Aluminium           |
| Werkstoffgruppe | Aluminium           |
| Oberfläche      | anodisiert/eloxiert |

**Montage**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Befestigungsart | verspannt |
|-----------------|-----------|

**Kabel**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 5400 mm <sup>2</sup> |
| Kabeleinführung             | oben (Decke)         |

**Ausstattung**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der festen Trennwände | 1 |
|------------------------------|---|

**Normen**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|