



DSK50L10F10

Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x1020mm weiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Abmessungen

Kanalhöhe	38 mm
Länge	1020 mm
Kanalbreite	222 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	0 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	0 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	12
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau	12

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	weiß
Werkstoff	Materialmix
Werkstoffgruppe	Materialmix
Transparent	Nein

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	2800 mm ²
-----------------------------	----------------------

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------