



EC100

Betriebsstundenzähler

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

Ausführung

Anzahl Module	2
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50 Hz
----------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Höhe installiertes Produkt	90 mm
Breite installiertes Produkt	35 mm
Frontplatte Höhe	90 mm
Frontplatte Breite	35 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.5 W
---------------------------------------	-------

Montage

Montageart	DIN-Schiene (REG)
------------	-------------------

Ausstattung

Anzeige Einheit	1 h
Kanalanzahl	6

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...60 °C