



EC700

**Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart DIN-Schiene

**Ausführung**

Anzahl Module 4

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung Ue 100 / 230 / 400 V

**Strom**

Anzahl Eingangsstromkreise 7

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 50 mm

Höhe installiertes Produkt 90 mm

Länge 73 mm

Breite installiertes Produkt 67 mm

Breite 90 mm

**Messung**

Messgeräteart digital

**Montage**

Montageart DIN-Schiene (REG)

**Anschluss**

Bussystem-Ankoppler Ausführung sonstige

**Sicherheit**

Schutzart IP20

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -10...55 °C

Primärenergiearten Strom

Lager-/Transporttemperatur -20...70 °C