



ED194



Lastabwurfrelais 3 Kanäle

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN-Schiene

Ausführung

Anzahl Module 3

Konnektivität

Ausgangsart 1W + 2S

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50 Hz

Spannung

Steuerspannung AC 196 / 253 V

Strom

Beschreibung des Stromverlauf oder der zone nr.1 Kanal 1

Beschreibung des Stromverlauf oder der zone nr.2 Kanal 2

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 64 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Breite installiertes Produkt 53 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3.5 W

Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol 4 W

Verlustleistung pro Spule 0.5 W

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele 100000

Messung

Messungsart Lastabwurf Stromwandler

Energieversorgung

Versorgungsspannung 230 V +10% / -15%

Anschluss

Kontaktart für Kanal 1 6

Kontaktart für Kanal 2	4
Kontaktart für Kanal 3	4
Einstellungen	
Lastabwurfverzögerung	0.5 / 2 s
Ausstattung	
Anzahl der Ausgänge	3
Anzahl Kanäle	3
Sicherheit	
Schutzart	IP20
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-5...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C