



EE812



Präsenzmelder mit Konstantlichtregler mit UP-Schalteinsatz 1Kanal u. Kanal 1/10V

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Frequenz	50 Hz

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	31 mm
Breite installiertes Produkt	100 mm

Energieversorgung

Versorgungsspannung	230 V
---------------------	-------

Fühler

Erfassungswinkel	360 °
Max. Reichweite frontal	7 m
Max. Reichweite zu einer Seite	13 m

Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff

Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich	5 / 1200 Lux
-----------------------	--------------

Montage

Max. Montagehoehe	4 m
-------------------	-----

Einstellungen

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
-------------------------------------	----

Ausstattung

Erfassungswinkel horizontal von/bis	360 °
-------------------------------------	-------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...60 °C