



EEN002



Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

Technische Merkmale

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	90 mm
Höhe installiertes Produkt	40 mm
Länge	30 mm

Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich	5 / 2000 Lux
-----------------------	--------------

Anschluss

Fühler-Leitungslänge	1 m
Leiterquerschnitt	2 x 0.75 mm ²

Einstellungen

Einschaltverzögerung	60 s
Ausschaltverzögerung	80 s

Ausstattung

Fühlerart	Helligkeitssensor
-----------	-------------------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-30...60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30...60 °C