



EEN003



## Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	41.3 mm
Höhe installiertes Produkt	32 mm
Länge	131.4 mm
Breite installiertes Produkt	48 mm

#### Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich	5 / 2000 Lux
-----------------------	--------------

#### Montage

Montageart	Aufputz
------------	---------

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	0.75...4 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------------

#### Einstellungen

Einschaltverzögerung	60 s
Ausschaltverzögerung	80 s

#### Ausstattung

Fühlerart	Helligkeitssensor
-----------	-------------------

#### Sicherheit

Schutzart	IP55
-----------	------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C