



EEN003W

Helligkeitssensor Funk, Aufputz

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 36.8 mm

Höhe installiertes Produkt 118 mm

Länge 48 mm

Breite installiertes Produkt 36.8 mm

Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich 0 / 2000 Lux

Montage

Montageart Aufputz

Ausstattung

Fühlerart Helligkeitssensor

Fühlerart Näherungssensor / Infrarot Sensor / Helligkeits-
sensor

Sicherheit

Schutzart IP55

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -20...50 °C

Lager-/Transporttemperatur -25...55 °C