



EG001

IP54

Funkempfänger DCF77 für Schaltuhren

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Abmessungen

Abmessungen (dxH) 38 x 75 x 89 mm

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel) 0.5...1.5 mm²

Leiterquerschnitt (starr) 0.5...2.5 mm²

Kabel

Leitungslänge max. 200 m

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -20...50 °C

Lager-/Transporttemperatur -20...70 °C