



EG010



## Digitale 1 Kanal Tagesschaltuhr Vorprogrammiert 1W 16A

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

#### Funktion

Anzahl Funktionskanäle	1
------------------------	---

#### Ausführung

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
-------------------------------	-------

Frequenz	50 Hz
----------	-------

#### Spannung

Betriebsspannung	230 V~
------------------	--------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64 mm
-----------------------------	-------

Höhe installiertes Produkt	92 mm
----------------------------	-------

Breite installiertes Produkt	18 mm
------------------------------	-------

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	1 TE
--------------------------------	------

#### Leistung

Leistungsaufnahme	1 VA
-------------------	------

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

Verlustleistung bei Volllast	≈ 1 W
------------------------------	-------

Verlustleistung pro Spule	1 W
---------------------------	-----

#### Messung

Ganggenauigkeit	± 1 s/Tag
-----------------	-----------

#### Batterie

Gangreserve [Jahre]	≈ 3 a
---------------------	-------

Ladezeit der Gangreserve in stunden	0
-------------------------------------	---

#### Glühlampen Steuerung

Max. Glühlampenlast	1000 W
---------------------	--------

230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 1000 W
-------------------------------	-------------

#### Montage

Montageart	DIN-Schiene (REG)
------------	-------------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 4mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	1...4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	1...4 mm <sup>2</sup>
Kontaktanzahl	1
Kontaktart	1W
Anschlussart	mit Schraubklemmen

**Einstellungen**

Anzahl der Programmschritte	6
Sommer-/Winterzeitumstellung	manuell
kürzeste Schaltzeit	1 min
Programmierungsart	digital
Programmzyklen	Programmzyklus: 24 Stunden
Programmzyklen	24Std

**Ausstattung**

Anzahl Kanäle	1
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus	6
Gangreserve	3 Jahre
Mit Ferienprogramm	Nein

**Bedienung**

Uhrentyp	Tagesuhr
----------	----------

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-10...50 °C
Ganggenauigkeit	1
Lager-/Transporttemperatur	-10...60 °C